

脚架安装件 HNG-32


产品代号: 32947
将被停止供应的产品

用于DNG, DNGU型气缸.

将停止供货的产品，

供货至2015。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	32
基于标准	ISO 15552 (以前还包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
符合标准	ISO 15552 (以前还包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
耐腐蚀等级 CRC	2
环境温度	-40 ... 150 °C
产品重量	225 g
材料备注	不含有黄铜和PTFE
材料信息，安装件	钢 经过电镀
螺钉的材料数据	钢 经过电镀