

脚架安装件 HNG-63


产品代号: 32950
将被停止供应的产品

FESTO

用于DNG, DNGU型气缸.

将停止供货的产品，

供货至2015。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------|--|
| 尺寸 | 63 |
| 基于标准 | ISO 15552 (以前还包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| 符合标准 | ISO 15552 (以前还包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 |
| 环境温度 | -40 ... 150 °C |
| 产品重量 | 480 g |
| 材料备注 | 不含有黄铜和PTFE |
| 材料信息，安装件 | 钢 经过电镀 |
| 螺钉的材料数据 | 钢 经过电镀 |