


摆动手柄阀 KH/O-3-PK-3

订货号: 33003

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位三通, 单稳态, 常开/常闭
标准标称流量	80 l/min
工作气口	PK-3
工作压力	0 bar...8 bar
结构特点	活塞阀座
公称通径	2.5 mm
先导类型	直接
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
驱动力, 常闭	7.5 N
驱动力, 常开式	6.5 N
产品重量	20 g
安装方式	带通孔
气接口, 气口 1	PK-3
气接口, 气口 2	PK-3
气接口, 气口 3	PK-3
密封件材料	NBR
外壳材料	聚合物