

插座 MSSD-V

订货号: 33295

FESTO



数据表

特性	值
安装方式	通过 M3 中央螺丝安装在电磁阀上
电缆出口	直角式
电缆出口说明	180° 可旋转
安装位置	可选
产品重量	18 g
电气接口	3 针 ?? 直角式插座 B 型 符合 DIN EN 175301-803 标准 方形结构MSV
电气接口 1, 设计	直角式
电气接口 1, 连接类型	插座
电气接口 1, 电缆出口	直角式
电气接口 1, 接口/线芯数	3
电气接口 2	螺纹端子
工作电压范围 DC	0 V...250 V
工作电压范围 AC	0 V...250 V
40°C 时的额定电流	16 A
保护导线接口	可用
电缆接头	Pg 9
电缆直径	6 mm...8 mm
标称导线横截面积	1.5 mm ²
防护等级	IP65
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	-25 °C...90 °C
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟低电压指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 RoHS 指令 符合英国电气设备相关规定
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
外壳材料	聚合物
外壳颜色	黑色

特性	值
密封件材料	NBR