

# 标准气缸

## DSNU-5/8"-P-A

产品代号: 33350

FESTO


符合 DIN ISO 6432 标准, 带非接触式感测. 多中安装方式, 带或不带安装附件. 终端带可调缓冲装置. 终端带弹性缓冲环.

用行程开关进行位置感测行程必须在10 mm 以上

该产品只可从Festo USA订购



### 典型表现



## 技术参数

| 特性                 | 值                |
|--------------------|------------------|
| 行程                 | 10 ... 200 mm    |
| 活塞直径               | 5/8"             |
| 基于标准               | ISO 6432         |
| 缓冲                 | (P)两端带弹性缓冲环或缓冲板  |
| 活塞杆末端              | 阳螺纹              |
| 工作压力               | 1 ... 10 bar     |
| 工作模式               | 双作用              |
| 工作介质               | 干燥压缩空气, 经润滑或未经润滑 |
| 耐腐蚀等级 CRC          | 2                |
| 环境温度               | -20 ... 80 °C    |
| 6 bar时的理论作用力, 回复行程 | 103.7 N          |
| 6 bar时的理论作用力, 进程   | 120.6 N          |
| 气动连接               | M16x1,5          |
| 盖子的材料信息            | 锻造铝合金            |
| 密封件的材料信息           | NBR<br>TPE-U(PU) |
| 外壳的材料信息            | 高合金钢, 耐腐蚀        |
| 活塞杆的材料信息           | 高合金钢, 耐腐蚀        |