


# 前端单元 ERMH-11-E17-100

产品代号: 3383152  
将被停止供应的产品

将停止供货的产品，  
供货至2022。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



## 技术参数

特性	值
尺寸	11
设计结构	机电式旋转模块
装配位置	任意
旋转角度	无末端
减速比	30:1
额定转矩	1.8 Nm
重复精度	±0,01 °
最大轴向力	300 N
产品重量	1,320 g
持续通电率	100 %
额定电机电流	0.74 A
马达类型	伺服马达
最大输出速度	200 1/min
额定工作电压, AC	230 V
额定马达功率	22.1 W
峰值电流	1.5 A
最大拉出扭矩, 静态	40 Nm
最大转矩	4.5 Nm
许用的重力惯性力矩	0.006 kgm <sup>2</sup>
防护等级	IP40
环境温度	0 ... 40 °C
材料备注	符合 RoHS