

# 圆形气缸 DSNU-5/8"- -PPV-A-S3


产品代号: 34273

FESTO


符合 DIN ISO 6432 标准, 带非接触式感测. 多中安装方式,  
带或不带安装附件. 终端带可调缓冲装置

用行程开关进行位置感测行程必须在10 mm 以上

该产品只可从Festo USA订购



典型表现



## 技术参数

特性	值
行程	10 ... 200 mm
活塞直径	5/8"
基于标准	ISO 6432
缓冲	PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
活塞杆末端	阳螺纹
工作压力	1 ... 10 bar
工作模式	双作用
工作介质	干燥压缩空气, 经润滑或未经润滑
耐腐蚀等级 CRC	2
环境温度	-20 ... 80 °C
缓冲长度	14 mm
6 bar时的理论作用力, 回复行程	103.7 N
6 bar时的理论作用力, 进程	120.6 N
气动连接	M16x1,5
盖子的材料信息	锻造铝合金
密封件的材料信息	FPM NBR
活塞杆的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
气缸缸筒的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀