



插头插座 MSSD-F

产品代号: 34431

★ 核心产品范围

用于电磁线圈和阀, 符合工业标准的连接面连接孔样式。

FESTO



技术参数

特性	值
安装类型	通过M3中心螺丝安装在电磁阀上
电缆出口	直角型
电缆出口注意事项	180°可旋转
装配位置	任意
产品重量	17 g
电连接	3针 直角式插头插座 矩形结构, MSF
电气接口 1, 设计	有角的
电气接口 1, 接口类型	插头插座
电气接口 1, 电缆输出	直角型
电气接口 1, 针脚/线的数量	3
电接口 2	螺丝端子
工作电压范围 DC	0 ... 250 V
工作电压范围 AC	0 ... 250 V
40°C时的可接受电流负载	16 A
防护性接地	已可供应
电缆螺纹连接	Pg9
电缆直径	6 ... 8 mm
导体的额定截面	≤ 1.5 mm ²
防护等级	IP65
防护等级备注	装配以后的状态
环境温度	-25 ... 90 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国电气设备指令 符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料信息, 壳体	塑料的
壳体颜色	黑色
材料信息, 密封	NBR