


法兰安装 FNG-200

产品代号: 34479

FESTO

用于气缸DNG。



技术参数

特性	值
尺寸	200
符合标准	ISO 15552 (以前还包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-40 ... 150 °C
产品重量	5,321 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 安装件	球状石墨铸铁 经过喷涂
材料信息, 螺丝	钢 经过电镀