

# 导向单元 FENG-40-160-KF

产品代号: 34501

FESTO

带循环滚珠轴承导向, 具有抗扭转作用, 能提供较高的导向精度。



## 技术参数

特性	值
尺寸	40
行程	160 mm
装配置置	任意
导向	循环滚珠轴承导向
设计结构	导向
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 ... 80 °C
最大输出力 $F_y$	1,000 N
最大输出力 $F_y$ 静态	1,260 N
最大输出力 $F_z$	1,000 N
最大输出力 $F_z$ 静态	1,260 N
最大扭矩 $M_x$	44 Nm
$M_x$ 为静态时的最大扭矩	55 Nm
最大扭矩 $M_y$	52 Nm
$M_y$ 为静态时的最大扭矩	65 Nm
最大扭矩 $M_z$	52 Nm
$M_z$ 为静态时的最大扭矩	65 Nm
置换力	15 N
产品重量	2,882 g
安装类型	具有内 ( 阴 ) 螺纹
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 导向元件	热处理钢
材料信息, 壳体	阳极氧化铝合金
材料信息, 轭板	阳极氧化铝合金