

导向单元 FENG-50-320-KF

产品代号: 34511

FESTO

带循环滚珠轴承导向, 具有抗扭转作用, 能提供较高的导向精度。



技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------------|----------------|
| 尺寸 | 50 |
| 行程 | 320 mm |
| 装配置 | 任意 |
| 导向 | 循环滚珠轴承导向 |
| 设计结构 | 导向 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度 | -20 ... 80 °C |
| 最大输出力 F_y | 1,260 N |
| 最大输出力 F_y 静态 | 1,600 N |
| 最大输出力 F_z | 1,260 N |
| 最大输出力 F_z 静态 | 1,600 N |
| 最大扭矩 M_x | 65 Nm |
| M_x 为静态时的最大扭矩 | 83 Nm |
| 最大扭矩 M_y | 70 Nm |
| M_y 为静态时的最大扭矩 | 89 Nm |
| 最大扭矩 M_z | 70 Nm |
| M_z 为静态时的最大扭矩 | 89 Nm |
| 置换力 | 15 N |
| 产品重量 | 5,598 g |
| 安装类型 | 具有内 (阴) 螺纹 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 导向元件 | 热处理钢 |
| 材料信息, 壳体 | 阳极氧化铝合金 |
| 材料信息, 轭板 | 阳极氧化铝合金 |