


# 导向单元

## FENG-100-250-KF

产品代号: 34533

FESTO

带循环滚珠轴承导向, 具有抗扭转作用, 能提供较高的导向精度。



### 技术参数

特性	值
尺寸	100
行程	250 mm
装配置	任意
导向	循环滚珠轴承导向
设计结构	导向
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 ... 80 °C
最大输出力 $F_y$	2,300 N
最大输出力 $F_y$ 静态	3,120 N
最大输出力 $F_z$	2,300 N
最大输出力 $F_z$ 静态	3,120 N
最大扭矩 $M_x$	198 Nm
$M_x$ 为静态时的最大扭矩	268 Nm
最大扭矩 $M_y$	197 Nm
$M_y$ 为静态时的最大扭矩	267 Nm
最大扭矩 $M_z$	197 Nm
$M_z$ 为静态时的最大扭矩	267 Nm
置换力	40 N
产品重量	14,915 g
安装类型	具有内 ( 阴 ) 螺纹
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 导向元件	热处理钢
材料信息, 壳体	阳极氧化铝合金
材料信息, 轭板	热处理钢