



延时阀 VZOB-3-1/4

产品代号: 3489

传统型 - 不用于新项目

FESTO

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，
可以找到最新的替代产品



技术参数

特性	值
工作压力 MPa	0 ... 1 MPa
工作压力	0 ... 10 bar
标准额定流量	600 l/min
可调延时	0 ... 30 s
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
安装类型	带通孔
气动连接	G1/8 G1/4
材料备注	符合 RoHS