



摆动驱动器 DRQ-25-180-PPVJ-A

产品代号: 35209
将被停止供应的产品

FESTO

位置感测,带可调缓冲器和自调间隙的齿轮?
将停止供货的产品,
供货至2017。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

| 特性 | 值 |
|---------------|------------------------------|
| 尺寸 | 25 |
| 缓冲角度 | 74.5 deg |
| 两侧旋转角度的设定范围 | -5 /+ 5 deg |
| 摆动角度 | 180 deg |
| 缓冲 | 气缓冲, 可调 |
| 装配位置 | 任意 |
| 设计结构 | 齿轮齿条机构 |
| 位置检测 | 用于接近式传感器 |
| 工作压力 | 2.5 ... 10 bar |
| 6 bar时的最大摆动频率 | 1.6 Hz |
| 工作模式 | 双作用 |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 6 bar时的理论扭矩 | 2.5 Nm |
| 允许的质量惯性矩 | 0.0008 kgm ² |
| 产品重量 | 1,320 g |
| 安装类型 | 具有内(阴)螺纹 |
| 气动连接 | M5 |
| 驱动轴的材料信息 | Case-硬化钢 |
| 密封件的材料信息 | TPE-U(PU) NBR |