


排气节流阀 GRE-3/8-NPT

订货号: 35311

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	声压控制功能
附加功能的选择	带消声器
气接口, 气口 1	NPT3/8-18
调节元件	一字圆头螺丝
安装方式	拧入
标准流量 6 → 0 bar	3 l/min...2000 l/min
工作压力	0 bar...10 bar
环境温度	-10 °C...70 °C
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...70 °C
材料说明	RoHS 合规