


真空吸盘

VASB-100-1/4-NBR

产品代号: 35416

FESTO

带密封圈 OL.



技术参数

特性	值
额定尺寸	4 mm
吸盘直径	100 mm
有效的吸气直径	85 mm
连接的位置	位于顶部
吸盘形状	圆形, 波纹管 1.5 褶
工作介质	大气环境基于 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-20 ... 80 °C
70%真空时的起步阻力	397 N
额定工作压力时的保持力	397 N
安装螺纹	G1/4
吸盘安装件	G 1/4
真空接口	G1/4
颜色	黑色
肖氏硬度	60 +/- 5
材料信息, 螺纹塞	牙铸锌
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 吸盘	NBR