


## 电磁线圈

# VACC-S18-70-K5-1-U2D

产品代号: 3546816

FESTO

用于电枢系统 F10, NPT 电缆接头, 24 V DC, 隔爆外壳.



## 技术参数

特性	值
驱动类型	电气的
装配位置	任意
切换位置指示器	否
持续通电率	100 %
绝缘等级	H
线圈的特性参数	24 V DC: 7 W
许用压力波动	-15 % / +10 %
EU以外的防爆认证	Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
符合防爆要求的环境温度	T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C
耐腐蚀等级 CRC	4 – 超强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
防护等级	IP65
产品重量	1,700 g
电连接	端子盒, 电缆接入螺纹 NPT1/2
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 电磁线圈	锻造铝合金 灰铁