



真空发生器 VAD-ME-I-1/4

产品代号: 35532
传统型 - 不用于新项目

FESTO

集成有电磁阀，用于真空的开关及喷气脉冲的控制
建议采用未润滑压缩空气。
通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，
可以找到最新的替代产品



技术参数

特性	值
额定尺寸, 拉瓦尔喷管	1.4 mm
装配位置	任意
排放器特性	高度真空
集成功能	气脉冲喷射器控制阀, 电控 电控开关阀
设计结构	T-形
工作压力	1.5 ... 8 bar
最大真空度	90 %
持续通电率	100 %
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	不可使用经过润滑的压缩空气
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
介质温度	0 ... 50 °C
防护等级	IP65
环境温度	0 ... 50 °C
电连接	插头
安装类型	具有内 (阴) 螺纹
气动连接, 气口 1	G1/8
真空接口	G1/4
材料信息, 壳体	铝