



# 接近开关 SMT0-6-PS-S-LED-24

产品代号: 35573

FESTO

带 LED, 内置保护电路, 不带安装组件。  
将要停止供货的型号。供货至 2012年。



## 技术参数

特性	值
设计	块状设计
授权	C-Tick
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
材料备注	不含有黄铜和PTFE
测量原则	磁场感应
环境温度	-25 ... 70 °C
开关输出	PNP
切换元件功能	常开触点
切换值的重复能力	+/- 0,1 mm
开启时间	<= 1 ms
关闭时间	<= 1 ms
最大输出电流	200 mA
最大触点容量 DC	6 W
电压降	< 3 V
剩余电流	<= 0.01 mA
短路强度	脉冲调制
过载承受能力	已可供应
工作电压范围 DC	10 ... 30 V
极性容错保护	对于所有的电接口
电连接	插头 M12x1 3针
接头的导线引出方向	横向
最大旋紧扭矩旋塞	0.5 Nm
安装类型	带附件
产品重量	36 g
外壳的材料信息	PA-GF PUR 牙铸锌
工作状态显示	黄色 LED
防护等级	IP67