



开关阀 HE-1/4-DB-MINI

订货号: 3563687

FESTO



数据表

特性	值
系列	DB
规格	Mini
网格尺寸	44 mm
结构特点	开关阀
驱动方式	手册
密封原理	软密封
排气功能	不带节流选项
控制锁	挂锁 (可选)
手控装置	无
先导类型	直接
阀功能	两位三通阀, 双电控
工作压力	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
C 值	6.3 l/sbar
b 值	0.8
标准标称流量	2300 l/min
标准标称流量 2-3	700 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[7:4:4] 惰性气体
工作和先导介质说明	不可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
材料说明	RoHS 合规
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-5 °C...50 °C
环境温度	-5 °C...50 °C
安装方式	管式安装 带通孔
产品重量	66 g
气接口, 气口 1	G1/4
气接口, 气口 2	G1/4
输出口空气纯净度等级	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[7:4:4] 惰性气体

特性	值
活塞式滑阀材料	POM
密封件材料	FPM
外壳材料	加强型聚酰胺