


L型倒钩式接头

LCNH-1/8-PK-4

产品代号: 35986

FESTO

可旋转, 外壳加长, 用于塑料气管 PAN, PUN, PP, PU, PR, 带密封圈



技术参数

特性	值
额定尺寸	2.9 mm
柱头螺栓上的密封件类型	密封圈
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	0 ... 60 °C
气动连接, 气口 1	阳螺纹 G1/8
气动连接, 气口 2	用于气管外径 6 mm
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	铝 牙铸锌