



气囊式气缸

EB-215-80

产品代号: 36488

FESTO

无需维护，无爬行



技术参数

特性	值
尺寸	215
所需的安装直径	230 mm
行程	80 mm
伸出时的最大高度	135 mm
最大倾斜角度	20 deg
最大偏移	10 mm
最小安装高度	50 mm
工作模式	单作用
工作压力	0 ... 8 bar
工作介质	压缩空气符合 ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
关于工作和先导介质的说明	不可使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-40 ... 70 °C
复位力	200 N
产品重量	2,000 g
安装类型	具有内 (阴) 螺纹
气动连接	G3/4
材料备注	符合 RoHS
材料信息，波纹管	NR/BR
材料信息，壳体	钢 经过电镀