

管子的螺旋捆扎带

PKB-50-BL

产品代号: 3656

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	用于软管束直径最大 50 mm
外径	6 mm
内径	4 mm
使用指南	12 根软管, 外径 12 mm 28 根软管, 外径 8 mm 50 根软管, 外径 6 mm 60 根软管, 外径 4 mm
气管长度	50 m
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
产品质量视长度而定	0.0146 kg/m
颜色	蓝色
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气管	PE