


# 位置指示器 SASF-S2-B-F-A56

产品代号: 4077125

FESTO

用于安装到符合VDI/VDE 3845  
标准(孔型样式130mm)的驱动器的驱动轴上。



## 技术参数

特性	值
旋转角度调整范围	0 ... 90 deg
外形尺寸W x L x H	Ø 115 x 62
抗震性	运输应用测试, 强度等级 2, 符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6标准
耐冲击性	冲击试验, 强度等级2, 符合FN 942017-5和EN 60068-2-27
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
环境温度	-25 ... 70 °C
产品重量	140 g
安装类型	符合VDI/VDE 3845
壳体颜色	黑色
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 隔离垫圈	PA
材料信息, 壳体	PA PP 高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 螺丝	高合金钢, 耐腐蚀