

# 带金属编织层的软管

## PX-9

产品代号: 4095

FESTO

将停产的产品，供货至 2011.



## 技术参数

特性	值
外径	12 mm
与流量相关的弯曲半径	45 mm
内径	9 mm
和温度相关的工作压力	0 ... 12 bar
环境温度	-20 ... 80 °C
产品质量视长度而定	0.171 kg/m
颜色	银
肖氏硬度	75 +/- 5
材料备注	含有PWIS 物质
气管的材料信息	NBR