

塑料气管

PP-6-NT

产品代号: 4191

FESTO

用于CK-和CN-管接头,适用于高压和高温(不可用于食品工业).

将停产的产品,供货至2011.



技术参数

特性	值
外径	8 mm
与流量相关的弯曲半径	43 mm
内径	5.9 mm
最小弯曲半径	22 mm
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 15 bar
工作介质	过滤压缩空气 真空
环境温度	-30 ... 80 °C
授权	Germanischer Lloyd TÜV
产品质量视长度而定	0.0238 kg/m
颜色	中性
肖氏硬度	D 55 +/-3
材料备注	不含有黄铜和PTFE
气管的材料信息	TPE-A