

球阀 VZBM-1-RP-25-D-2-F03-B2B3  
订货号: 4405650

FESTO



数据表

特性	值
结构特点	两通型球阀
驱动方式	机械
密封原理	软密封
安装位置	可选
安装方式	管式安装
过程阀连接	Rp1

特性	值
开关位置指示器	插槽方向 = 流向
法兰孔型	F03
内径	25 mm
公称通径 DN	25
阀功能	2/2
流向	可逆
标称压力 PN	25
差压/额定压力时过程阀 PN 的起动扭矩	5.5 Nm
基于标准	EN 10226-1 ISO 5211
中等	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-] 惰性气体 水 - 无水蒸气 中性流体
介质温度	-15 °C...90 °C
流量 Kv	39 m³/h
材料说明	RoHS 合规
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
外壳材料	黄铜 镀镍
外壳物料编号	CW617N
密封件材料	FPM HNBR PTFE
滚珠材料	黄铜 镀铬
滚珠的物料编号	CW617N
轴材料	黄铜
编号轴材料	CW617N
产品重量	473 g
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟压力设备指令
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力