



# 球阀

## VZBM-1-RP-40-F-3L-F0304-B2B3

产品代号: 4451862

FESTO

黄铜, 3/2 阀, 公称通径1", 顶部法兰F0304 PN40, 螺纹 EN 10226-1.  
Festo是唯一的产品零售商, 而不是制造商。



### 技术参数

| 特性                     | 值  |
|------------------------|--|
| 设计结构                   | 3通球阀<br>L孔   |
| 驱动类型                   | 机械的  |
| 密封原则                   | 软性   |
| 装配位置                   | 任意   |
| 安装类型                   | 线路安装   |
| 过程阀接口                  | Rp1  |
| 切换位置指示器                | 槽的方向 = 流动方向  |
| 法兰孔的样式                 | F03<br>F04   |
| 内径                     | 25 mm  |
| 额定直径 DN                | 25   |
| 阀功能                    | 3/2  |
| 流动方向                   | 可反向  |
| 过程阀的额定压力               | 40   |
| 差压时, 额定压力时, 过程阀PN的起动扭矩 | 11 Nm  |
| 基于标准                   | EN 10226-1<br>ISO 5211                                 |
| 介质                     | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [:-:-]<br>惰性气体<br>水 (非水汽)<br>中性流体 |
| 介质温度                   | -20 ... 130 °C   |
| 流量Kv L型                | 70 m <sup>3</sup> /h                                   |
| 材料备注                   | 符合 RoHS  |
| PWIS 符合性               | VDMA24364 区域III  |
| 材料信息, 壳体               | 黄铜<br>镀镍   |
| 外壳的材料编号                | CW617N   |
| 材料信息, 密封               | HNBR<br>PTFE   |
| 材料信息, 球                | 黄铜<br>镀铬   |
| 球体的材料编号                | CW614N   |
| 材料信息, 轴                | 黄铜   |
| 主轴的材料编号                | CW614N   |
| 产品重量                   | 1,280 g  |
| CE 符号 (参见符合的标准)        | 根据 EU 打印设备指导原则   |
| 耐腐蚀等级 CRC              | 1 - 低腐蚀影响  |