


# 单向节流阀 GRF-PK-3

产品代号: 4565

FESTO

带2n型底座和倒钩式管接头,适用于NW3型气管.



## 技术参数

特性	值
阀功能	单向节流功能
气动连接, 气口 1	PK-3
气动连接, 气口 2	PK-3
调节元件	凸缘螺丝
安装类型	带通孔
节流方向上的标准额定流量	45 l/min
单向节流方向上的标准额定流量	45 l/min
工作压力	0.5 ... 8 bar
环境温度	-10 ... 60 °C
材料信息, 壳体	锻造铝合金
装配位置	任意
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
产品重量	95 g
材料信息, 调节螺钉	黄铜