



手动阀

H-5/3-1/4

产品代号: 4577

FESTO



技术参数

特性	值
阀功能	5/3 中封式
驱动类型	手动
标准额定流量	680 l/min
工作压力 MPa	0.2 ... 1 MPa
工作压力	2 ... 10 bar
复位类型	机械弹簧
额定尺寸	7 mm
密封原则	软性
先导类型	由先导控制
流动方向	不可逆
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	1,060 g
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 2	G1/4
气动连接, 气口 3	G1/4