


# 底座

## VABS-S7-RB-B-N14-V14-A

产品代号: 4727331

FESTO



### 技术参数

特性	值
装配置置	任意
先导气源	外置的 内置的
工作压力 MPa	0 ... 1 MPa
工作压力	0 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [-:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	4 - 超强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
防护等级	IP65
安装类型	带通孔
先导气口12	1/4 NPT
气动连接, 气口 1	1/4 NPT
气动连接, 气口 2	法兰 1/4 NAMUR 气孔样式
气动连接, 气口 3	1/4 NPT
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 连接板	铝 (Ematal涂层)
材料信息, 密封	NBR