

# 球阀 VZBE-1-T-63-D-2-M-V15V15

订货号: 4745219

FESTO



## 数据表

| 特性    | 值         |
|-------|-----------|
| 结构特点  | 两通球阀，带有手柄 |
| 驱动方式  | 机械        |
| 密封原理  | 软密封       |
| 安装位置  | 可选        |
| 安装方式  | 管式安装      |
| 过程阀连接 | 1 NPT     |

| 特性                   | 值   |
|----------------------|---|
| 开关位置指示器              | 插槽方向 = 流向   |
| 内径                   | 25 mm   |
| 公称通径 DN              | 25  |
| 阀功能                  | 2/2   |
| 流向                   | 可逆  |
| 标称压力 PN              | 63  |
| 差压/额定压力时过程阀 PN 的起动扭矩 | 11 Nm   |
| 基于标准                 | ASME B1.20.1  |
| 中等                   | 水蒸气<br>压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-]<br>惰性气体<br>水<br>中性流体 |
| 介质温度                 | -20 °C...200 °C   |
| 流量 Kv                | 94 m³/h   |
| 材料说明                 | RoHS 合规   |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性  | VDMA24364 区域 III  |
| 外壳材料                 | 压铸不锈钢   |
| 外壳物料编号               | 1.4408  |
| 阀座密封件材料              | PTFE  |
| 密封件材料                | PTFE  |
| 滚珠材料                 | 压铸不锈钢   |
| 滚珠的物料编号              | 1.4408  |
| 轴材料                  | 高合金不锈钢  |
| 编号轴材料                | 1.4401  |
| 产品重量                 | 800 g   |
| 认证                   | CRN   |
| 防爆                   | 区 1 (ATEX)<br>区 2 (ATEX)<br>区 21 (ATEX)<br>区 22 (ATEX)      |
| 耐腐蚀等级 CRC            | 3 - 高耐腐蚀能力  |