


球阀

VZBD-1/2-W1-16-T-2-F0304-V14V14

产品代号: 4762847

FESTO

不锈钢, 用于化妆品和制药行业, 2/2 阀, 公称通径1/2",
顶部法兰F0304, PN16, 焊接式末端符合ASME-BPE, 电解抛光。
Festo是唯一的产品零售商, 而不是制造商。



技术参数

特性	值
设计结构	2-换向球阀
驱动类型	机械的
密封原则	软性
装配位置	任意
安装类型	线路安装
过程阀接口	焊接端符合 ASME-BPE
切换位置指示器	槽的方向 = 流动方向
法兰孔的样式	F0304
内径	9.6 mm
额定直径 DN	15
阀功能	2/2
流动方向	可反向
过程阀的额定压力	16
差压时, 额定压力时, 过程阀PN的起动力矩	7 Nm
基于标准	ASME BPE ISO 5211
介质	水蒸气 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [:-:-] 惰性气体 水 中性流体
介质温度	-20 ... 200 °C
流量 Kv	13 m ³ /h
材料备注	符合 RoHS
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
食品安全	参见补充材料信息
材料信息, 壳体	不锈钢铸件
外壳的材料编号	1.4409
材料信息, 座密封	PTFE, 已更新
材料信息, 密封	FPM PTFE
材料信息, 球	不锈钢铸件
球体的材料编号	1.4409
材料信息, 轴	高合金钢, 耐腐蚀
主轴的材料编号	1.4401
产品重量	430 g
授权	3-A Sanitary CRN
耐腐蚀等级 CRC	4 - 超强腐蚀影响