


球阀 VZBE-1/2-T-63-F-3L-F04-V15V15

订货号: 4834290

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|----------------------|---|
| 结构特点 | 3 通型球阀 L 型孔 |
| 驱动方式 | 机械 |
| 密封原理 | 软密封 |
| 安装位置 | 可选 |
| 安装方式 | 管式安装 |
| 过程阀连接 | 1/2 NPT |
| 开关位置指示器 | 插槽方向 = 流向 |
| 法兰孔型 | F04 |
| 内径 | 12.7 mm |
| 公称通径 DN | 15 |
| 阀功能 | 3/2 |
| 流向 | 可逆 |
| 标称压力 PN | 63 |
| 差压/额定压力时过程阀 PN 的起动扭矩 | 9.6 Nm |
| 基于标准 | ASME B1.20.1 ISO 5211 |
| 中等 | 水蒸气 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-] 惰性气体 水 中性流体 |
| 介质温度 | -20 °C...200 °C |
| L 型孔的流量 Kv | 10 m³/h |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III |
| 外壳材料 | 压铸不锈钢 |

| 特性 | 值 |
|-----------|--|
| 外壳物料编号 | 1.4408 |
| 阀座密封件材料 | PTFE |
| 密封件材料 | PTFE |
| 滚珠材料 | 压铸不锈钢 |
| 滚珠的物料编号 | 1.4408 |
| 轴材料 | 高合金不锈钢 |
| 编号轴材料 | 1.4401 |
| 产品重量 | 624 g |
| 认证 | CRN |
| 防爆 | 区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 4 - 极高的耐腐蚀能力 |