

驱动轴 DARF-Q11-20

订货号: 4835941

FESTO



数据表

特性	值
规格	20
对于活塞直径	Ø20
结构特点	驱动轴
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	79 g
安装方式	通过通孔和定位套
材料说明	RoHS 合规
螺钉材料	镀镍钢