


插入式法兰  
DARF-Q12-16  
产品代号: 4886222

FESTO



### 技术参数

特性	值
尺寸	16
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	0 ... 60 °C
最大紧固扭矩	1.4 Nm
产品重量	25 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 法兰	锻造铝合金, 阳极氧化
材料信息, 螺丝	镀锌钢