

法兰安装件 DAMF-Q12-12

订货号: 4965018

FESTO



数据表

特性	值
规格	12
安装位置	可选
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	0 °C...60 °C
最大紧固扭矩	2 Nm
产品重量	54 g
安装方式	带通孔
材料说明	RoHS 合规
安装件材料	镀锌钢
螺钉材料	镀锌钢