

法兰安装
DAMF-Q12-25
产品代号: 4965020

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	25
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	0 ... 60 °C
最大紧固扭矩	4 Nm
产品重量	147 g
安装类型	带通孔
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 安装件	钢, 镀锌
材料信息, 螺丝	镀锌钢