

安装件 EHAM-E20-40

订货号: 4991965

FESTO



数据表

特性	值
规格	40
安装位置	可选
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
环境温度	-10 °C...70 °C
产品重量	26 g
接口代码, 基础	E20
材料说明	RoHS 合规
连接板材料	精制铝合金