


# 圆形气缸

## DSNU-S-25-25-PPS-A-MX

产品代号: 5228452

★ 核心产品范围

FESTO



### 技术参数

| 特性                                | 值                                       |
|-----------------------------------|---|
| 行程                                | 25 mm                                   |
| 活塞直径                              | 25 mm                                   |
| 活塞杆螺纹                             | M10x1,25                                |
| 缓冲                                | PPS: 可自调的气动终端位置缓冲                       |
| 装配位置                              | 任意                                      |
| 设计结构                              | 活塞<br>活塞杆<br>气缸缸筒                       |
| 位置检测                              | 用于接近式传感器                                |
| 工作压力 MPa                          | 0.06 ... 1 MPa                          |
| 工作压力                              | 0.6 ... 10 bar                          |
| 工作模式                              | 双作用                                     |
| 工作介质                              | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]            |
| 关于工作和先导介质的说明                      | 可以使用经过润滑的压缩空气<br>(一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC                         | 2 - 中等腐蚀影响                              |
| PWIS 符合性                          | VDMA24364-B2-L                          |
| 干净等级                              | ISO 等级 6                                |
| 环境温度                              | -20 ... 80 °C                           |
| 缓冲长度                              | 17 mm                                   |
| 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)时的理论力, 缩回  | 247.4 N                                 |
| 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时的理论力, 推出 | 294.5 N                                 |
| 0 mm行程时的移动质量                      | 63.6 g                                  |
| 每 10 mm 行程的附加质量系数                 | 6 g                                     |
| 0 mm行程时的基本重量                      | 180.2 g                                 |
| 每10 mm 行程所增加的重量                   | 11 g                                    |
| 安装类型                              | 带附件                                     |
| 气动连接                              | G1/8                                    |
| 材料备注                              | 符合 RoHS                                 |
| 材料信息, 盖                           | 阳极氧化铝合金                                 |
| 材料信息, 密封                          | TPE-U(PU)                               |
| 材料信息, 活塞杆                         | 高合金钢, 耐腐蚀                               |
| 材料信息, 缸筒                          | 高合金钢, 耐腐蚀                               |