


气路板模块 MHP2-PR6-5

产品代号: 525124

FESTO

用于带气接头的板式阀MHP2-...-HC/TC



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------|-------------------|
| 阀位的最大数量 | 6 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 产品重量 | 426 g |
| 底座的安装方法 | 带通孔 带高帽式导轨 |
| 阀的安装方式 | 具有内 (阴) 螺纹 |
| 气动连接, 气口 1 | M7 |
| 气动连接, 气口 3 | M7 |
| 气动连接, 气口 5 | M7 |
| 材料信息, 连接板 | 锻造铝合金 |