

连接电缆 SIM-K-GD-2,5-CDN


产品代号: 525259
将被停止供应的产品

FESTO

用于CDN气缸

将停止供货的产品，

供货至2015。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------------|--|
| 符合标准 | EN 61076-2-104 EN 61984 |
| 电缆属性 | 标准 |
| 电缆的测试条件 | 拖链安装: 5 百万次循环, 弯曲半径 75 mm 弯折强度符合 Festo 标准 测试条件根据需要而定 |
| 工作电压范围 AC | 0 ... 60 V |
| 工作电压范围 DC | 0 ... 60 V |
| 电泳强度 | 1.5 kV |
| 40°C时的可接受电流负载 | 3 A |
| 污染等级 | 3 |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU low 电压 指导原则 |
| 防护等级 | IP65 IP67 装配以后的状态 IP69K |
| 采用弹性电缆安装时的环境温度 | -5 ... 70 °C |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C |
| 电连接 | 卡入 直列式插头插座 3针 |
| 电缆直径 | 4.5 mm |
| 电缆长度 | 2.5 m |
| 导体的额定截面 | 0.25 mm ² |
| 颜色编码, 缆芯绝缘 | 蓝色 棕色 黑色 |
| 壳体颜色 | 黑色 |
| 电缆外套颜色 | 灰色 |
| 材料备注 | 不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS |
| 外壳的材料信息 | TPE-U(PU) |
| 材料信息, 绝缘护套 | PVC |
| 电缆护套的材料信息 | TPE-U(PU) |