

塑料气管

PUN-V0-12x2-BL

产品代号: 525445

FESTO

阻燃剂



技术参数

特性	值
外径	12 mm
与流量相关的弯曲半径	62 mm
内径	8 mm
最小弯曲半径	21 mm
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 10 bar
工作介质	过滤压缩空气 真空
防火等级符合 UL 94	V0-V2
环境温度	-35 ... 60 °C
授权	TÜV
产品质量视长度而定	0.08 kg/m
颜色	蓝色
关于颜色的说明	由于具有阻燃性能，因此颜色与标准色有偏差
肖氏硬度	D 54 +/-3
材料备注	不含有黄铜和PTFE
气管的材料信息	TPE-U(PU)