

# 塑料气管

## PUN-V0-12x2-WS

产品代号: 525457

FESTO

阻燃剂



### 技术参数

| 特性           | 值                    |
|--------------|----------------------|
| 外径           | 12 mm                |
| 与流量相关的弯曲半径   | 62 mm                |
| 内径           | 8 mm                 |
| 最小弯曲半径       | 21 mm                |
| 和温度相关的工作压力   | -0.95 ... 10 bar     |
| 工作介质         | 过滤压缩空气<br>真空         |
| 防火等级符合 UL 94 | V0-V2                |
| 环境温度         | -35 ... 60 °C        |
| 授权           | TÜV                  |
| 产品质量视长度而定    | 0.08 kg/m            |
| 颜色           | 白色                   |
| 关于颜色的说明      | 由于具有阻燃性能，因此颜色与标准色有偏差 |
| 肖氏硬度         | D 54 +/-3            |
| 材料备注         | 不含有黄铜和PTFE           |
| 气管的材料信息      | TPE-U(PU)            |