


塑料气管

PAN-V0-12X1,5-BL

产品代号: 525469

FESTO

阻燃剂



技术参数

特性	值
外径	14 mm
针对插入式接头的外径	12 mm
与流量相关的弯曲半径	65 mm
内径	9 mm
最小弯曲半径	43 mm
气管特性	Suitable for energy chains
整个温度范围内的气源压力	-0.095 ... 0.3 MPa
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 3 bar
整个温度范围内的气源压力	-13.775 ... 43.5 psi
随温度变化的工作压力	-0.095 ... 1.2 MPa
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 12 bar
随温度变化的工作压力	-13.775 ... 174 psi
有关操作压力的注意事项	矿物油：最大 0.3 MPa，最高 90°C 时 水：最大 0.3 MPa，最高 90°C 时
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 矿物油 水（液态，无冰）
材料的防火测试	UL94 V-0 (套管)
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-30 ... 90 °C
产品质量视长度而定	0.133 kg/m
气动连接	用于快插接头外径 12 mm
颜色	蓝色
肖氏硬度	A 72 +/-4 D 57 +/-3
材料备注	符合 RoHS
材料信息，气管	聚酰胺 12 PVC-P