


塑料气管 PAN-V0-12X1,5-GN

订货号: 525473

FESTO



数据表

特性	值
外径	14 mm
快插接头外径	12 mm
流量相关弯曲半径	65 mm
内径	9 mm
最小弯曲半径	43 mm
气管特征	适用于拖链
工作压力时完整温度范围	-0.095 MPa...0.3 MPa -13.775 psi...43.5 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...3 bar
取决于温度的工作压力	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
工作压力说明	矿物油：在最高温度 90°C 时，最大值为 0.3 MPa 水：在最高温度 90°C 时，最大值为 0.3 MPa
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 矿物油 水（液态，无冰）
材料的防火测试	UL94 V-0（外壳）
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-30 °C...90 °C
产品重量（取决于长度）	0.133 kg/m
气动接口	用于快插接头，外径 12 mm
颜色	绿色
肖氏硬度	A 72 +/-4 D 57 +/-3
材料说明	RoHS 合规
气管材料	PA12-P PVC-P