



接近开关

CRSMT-8-PS-K-LED-24

产品代号: 525563

FESTO

电子非接触式, PNP, 用于带T型槽的驱动器, 带电缆, 耐腐蚀耐酸。



技术参数

特性	值
设计	用于T-槽
授权	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
材料备注	不含有黄铜和PTFE
测量原则	磁阻
环境温度	-20 ... 60 °C
开关输出	PNP
切换元件功能	常开触点
切换值的重复能力	+/- 0,1 mm
开启时间	0.2 ms
关闭时间	0.5 ms
最大切换频率	1,000 Hz
最大输出电流	100 mA
最大接点容量 DC	3 W
电压降	<= 1.8 V
剩余电流	<= 0.1 mA
短路强度	是
工作电压范围 DC	10 ... 30 V
极性容错保护	对于所有的电接口
电连接	电缆 3芯
电缆长度	2.5 m
材料信息, 电缆护套	TPE-O
安装类型	夹在 T-槽中
产品重量	40 g
材料信息, 壳体	PP 高合金钢, 耐腐蚀
工作状态显示	黄色 LED
采用弹性电缆安装时的环境温度	-5 ... 60 °C
防护等级	IP65 IP68 IP69K
绝缘电压	500 V
污染等级	3