


# 连接块

## VIGI-04-D-1-3/8

产品代号: 525572

FESTO

用于阀岛



### 技术参数

特性	值
额定尺寸	8 mm
工作压力	-0.9 ... 16 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
底座的安装方法	带通孔
先导气口12	G1/8
先导气口14	G1/8
气口 3/5 已组合	G1/2
气动连接, 气口 1	G1/2
气动连接, 气口 2	G3/8
气动连接, 气口 4	G3/8
气动连接, 气口 5	G1/2
底座的材料信息	压铸铝