


# 连接块

## VIGK-04-D-2-1/2-NPT

产品代号: 525574

FESTO

用于04型阀岛，流量大，尺寸2，ISO阀 (G 1/2)  
该产品只可从Festo USA订购



### 技术参数

特性	值
宽度	183 mm
工作压力	-0.9 ... 16 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
介质温度	-10 ... 60 °C
防护等级	IP65
环境温度	-10 ... 60 °C
底座的安装方法	带通孔
先导气口12/14	NPT1/8-27
气动连接, 气口 1	NPT3/4-14
气动连接, 气口 2	NPT1/2-14
气动连接, 气口 3	NPT3/4-14
气动连接, 气口 4	NPT1/2-14
气动连接, 气口 5	NPT3/4-14
底座的材料信息	压铸铝