

总线连接 FBA-2-M12-5POL

订货号: 525632

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 安装方式 | 带通孔 |
| 产品重量 | 28 g |
| 电气接口 | 9 针/5 针 直列式插座/插头和插座 Sub-D/M12x1 |
| 工作电压范围 DC | 24 V |
| 允许的电流负载 | 4 A |
| 防护等级 | IP65 |
| 环境温度 | -5 °C...50 °C |
| 储存温度 | -20 °C...70 °C |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 外壳材料 | PA |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 电触头材料 | 青铜 青铜 |